

INNESTI RAPIDI CARTUCCE CDC PNEUMATICS

PLUS

Risparmio di tempo di montaggio
grazie all'apposita **SEDE DI
ALLOGGIAMENTO**

**CONNESSIONE AL TUBO
ISTANTANEA**


PIENO PASSAGGIO





p. 128 / **CAS**





0°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:
10 Bar
Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa & Vuoto
(da non utilizzare con acqua)



Poliammide PA,
Poliuretano PU,
Polietilene PE



Colletto: POM
Collare: Ottone nichelato
Pinza: Acciaio inox AISI 301
Distanziale: POM
Guarnizione: NBR

SILICONE FREE




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3


Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI




CAS

Cartuccia



CODICE	ØD	ØP1	ØP2	L1	L2	g
CAS04N	4	10	9	11,25	3,55	1,0
CAS06N	6	12	11,15	12,45	3,95	3,0
CAS08N	8	14	13,25	13,9	4,3	4,0
CAS10N	10	16	15,5	15,15	4,85	5,0
CAS12N	12	19	17,8	17,4	5	7,0

Dimensioni per realizzare la sede della cartuccia



CODICE	ØA	ØE	B1	B2	R
CAS04N	8,8	4,25	7,8	3,0	0,8
CAS06N	10,9	6,25	8,6	3,5	0,8
CAS08N	13	8,25	9,7	4,0	0,8
CAS10N	15,2	10,25	10,45	4,5	1,0
CAS12N	17,5	12,25	12,5	5,0	1,0

